



LT150U

**Knivsäkringsunderdel NH1, 3x250A kabelskoanslutn m beröringsskydd**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	250 A
Märkström för säkringsinsats	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 224 A 250 A

**Säkring**

Säkringsstorlek	NH1
-----------------	-----

**Arkitektur**

Antal poler	3
-------------	---

**Anslutning**

Anslutningstyp utgång	M10-anslutning
Anslutningstyp ingång	M10-anslutning

**Installation, montering**

Nominellt åtdragningsmoment	8 - 8 Nm
Montering	Monteringsplatta
Vertikal montering möjlig	Ja

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	18 W
--	------

**Spänning**

Nominell isolationsspänning $U_i$	1000 V
-----------------------------------	--------

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja