



HBT160H

Aardlekelement P250 4P 160 A I<sub>dn</sub> 30 mA tot 6 A instelbaar

#### Technische karakteristieken

##### Elektrische Stroom

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Nominale stroom                        | 160 A   |
| Nominale aardlekstroom I <sub>dn</sub> | 30 mA   |
|                                        | 100 mA  |
|                                        | 300 mA  |
|                                        | 1000 mA |
|                                        | 3000 mA |
|                                        | 6000 mA |

##### Architectuur

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 4 |
|--------------|---|

##### Veiligheid

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Type aardlekbeveiliging | A |
|-------------------------|---|

##### Spanning

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>    | 500 V  |
| Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub> | 6000 V |

##### Aansluiting

|                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading          | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|