



FD42GN

Quadro da parete da equipaggiare IP41 H750 96 moduli vegaD

Caratteristiche tecniche

Serie

| | |
|----------------------|--------|
| Altezza | 750 mm |
| Larghezza | 550 mm |
| Profondità | 193 mm |
| Spessore dei fianchi | 1 mm |

Protezione

| | |
|---|----------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP30 |
| Classe protezione | Isolamento classe II |
| Tipo di bloccaggio | Senza serratura |
| Resistenza agli urti IK | IK07 |

Equipaggiamento

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero di aperture della flangia | 2 |
|----------------------------------|---|

Installazione, montaggio

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Montaggio su | Montaggio a parete |
| Adatto per l'uso esterno | No |

Materiali

| | |
|-------------|----------------------|
| Colore | Bianco puro |
| Codice RAL | 9010 |
| Trattamento | Verniciato a polvere |
| Materiale | Metallo Plastica |

Equipaggiamento

| | |
|----------------|---|
| Numero di file | 4 |
|----------------|---|

Porta / coperchio

| | |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 0 |
| Porta/frontale trasparente | No |

Corrente

| | |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 160 A |
|-------------------|-------|

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|