



ADA582D

ДАВ 1P+N 10kA C-32A 30mA A

Технічні характеристики

Архітектура

Тип полюса	1P+N
Крива	C

Електричний струм

Номінальний струм	32 A
Номінальний залишковий експлуатаційний струм $I_{\Delta n}$	30 mA
Номінальний струм за -25°C	38,30 A
Номінальний струм за -20°C	37,80 A
Номінальний струм за -15°C	37,20 A
Номінальний струм за -10°C	36,70 A
Номінальний струм за -5°C	36,10 A
Номінальний струм за 0°C	35,60 A
Номінальний струм за 5°C	35 A
Номінальний струм за 10°C	34,40 A
Номінальний струм за 15°C	33,80 A
Номінальний струм за 20°C	33,20 A
Номінальний струм за 25°C	32,60 A
Номінальний струм за 30°C	32 A
Номінальний струм за 35°C	31,50 A
Номінальний струм за 40°C	31 A
Номінальний струм за 45°C	30,50 A
Номінальний струм за 50°C	30 A
Номінальний струм за 55°C	29,50 A
Номінальний струм за 60°C	29 A
Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	1
Мін./макс. порогове значення теплової операції AC	1,13 - 1,45 A
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	0,95
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	0,90
Коефіцієнт корекції струму для 6-х пристроїв, розташованих поруч	0,85
Номінальна здатність до розмикання короткого замикання I_{cp} за 230 В AC згідно з IEC 60898-1	10 kA

Безпека

Тип диференційного захисту	A
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Основні електричні характеристики

Номінальна здатність до розмикання короткого замикання I_{cp} AC згідно з IEC 60898-1	10 kA
---	-------

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U_i	500 V
-----------------------------------	-------

Електричний струм

Номінальна здатність до розриву в робочих умовах I_{cs} AC відповідно до IEC 60898-1	7,50 kA
--	---------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4000 V
Макс. робоча напруга	240 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	240 - 240 V
Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1	3

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	8,30 W
--	--------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Умови використання

Макс. висота	2000 m
--------------	--------

Встановлення, монтаж

Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,10 - 2,10 Nm
Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,10 - 2,10 Nm

Умови використання

Клас обмеження енергії I ² t	3
---	---

Витривалість

Електрична тривкість кількість циклів	2000
Кількість механічних процесів	1000

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 16 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 16 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 25 mm ²

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	2,10 - 2,10 Nm
--------------------------------	----------------

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	35 mm
Глибина	68 mm

Умови використання

Робоча температура	-25 - 40 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 70 °C

Під'єднання

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 16 mm ²
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 25 mm ²

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
---	---

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----