




2973

Características técnicas

Tensión

Tensión de empleo	230 - 230 V
-------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Dimensiones

Eje de diámetro	4 mm
Profundidad del montaje	24 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	43 mm

Arquitectura

Elemento de control/operación	Interruptor rotatorio y convencional
-------------------------------	--------------------------------------

Iluminación

Lámpara LED regulable 230 V	3 - 60 W
-----------------------------	----------

Texto

Principio de regulación	Corte de fase ascendente o corte de fase descendente según el tipo de carga, aprendizaje automático
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Tensión	Posibilidad de comprobar la tensión sin desmontaje
Tipo de montaje	Con garras de expansión
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Funcionamiento y control	No hay interfaz Bluetooth

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí