



SVN351

Pulsador 1NA+1NC, 16A, 250V

Características técnicas

Equipo

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Número de contactos INV | 0  |
| Número de contactos NC  | 1  |
| Número de contactos NA  | 1  |
| Con lámpara de señal    | No |

Corriente eléctrica

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Corriente de contacto momentáneo | 16 A |
| Corriente nominal asignada       | 16 A |

Capacidad

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Altura      | 83 mm    |
| Anchura     | 17,50 mm |
| Profundidad | 66 mm    |

Tensión

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui    | 250 V       |
| Tensión asignada de empleo en alterna | 230 - 230 V |

Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |

Ilustraciones e imágenes

