



HTN563E



### SLS-Schalter 2 polig 2P+N E-Charakteristik 63A für Hutschienenmontage

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Auslösecharakteristik	E
Polart	1P+N
Polanzahl	2
Position Neutralleiter	Rechts

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

##### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
Nominales Drehmoment	4 - 4 Nm

##### Spannung

Isolationsspannung Ui	690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V

##### Elektrischer Strom

Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1,05 - 1,2 A
Bemessungsabschaltvermögen ICN	25 kA

##### Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 50 mm <sup>2</sup>

##### Abmessungen

Höhe	110 mm
Breite	108 mm
Tiefe	85 mm
Abmessungen	110 x 108 mm

##### Leistung

Verlustleistung pro Pol	10 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10 W

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

# Produktdatenblatt

## HTN563E

Abbildungen | Zeichnungen

