



962562505

Zásuvka s ochranným kontaktem, AUSTRÁLIE, 15 A, Integro přístroj, antracit mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	15 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Jmenovité napětí	250 - 250 V
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Antracit
-------	----------

Kód RAL	7021
---------	------

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Materiál	Termoplast
----------	------------

Povrch	Neošetřený
--------	------------

Rozměry

Výška	55,50 mm
-------	----------

Šířka	55,50 mm
-------	----------

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	16 mm
--	-------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Australský standard AS/NZS 3112
---	---------------------------------

Otočná středová vložka	Ne
------------------------	----

Se zavěšeným víkem	Ne
--------------------	----

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
--------------------------------------	----

Se signálním svítidlem	Ne
------------------------	----

Zámek	Ne
-------	----

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
-----------------------------------	----

Mechanická odolnost IK	IK05
------------------------	------

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

S funkčním osvětlením	Ne
-----------------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
--------	-------------

Kryt	Centrální krycí deska
------	-----------------------

Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
---------	---

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Vhodné pro

Berker Integro

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano