



ETC325S

**Stycznik taryfowy Dzień/Noc cichy 230VAC 3NO 25A AC-7a/b**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

Rodzaj styku	3 NO
--------------	------

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	25 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC3	8,5 A

**Pojemność**

Liczba modułów	2
----------------	---

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Napięcie**

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
Napięcie sterowania AC	230 - 230 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

**Zastosowanie**

Kategoria użycia	AC-7a/AC-7b
------------------	-------------

**Warunki użytkowania**

Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C
---------------------------------------	-------------

**Wytrzymałość**

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	7,40 W
Maksymalna moc pobierana	2,90 VA

**Wymiary**

Wysokość	83 mm
Szerokość	35,75 mm
Głębokość	64 mm

**Rodzaj połączenia**

Liczba styków	3
---------------	---

**Sprzęt**

Liczba styków NO	3
Liczba styków NC	0
Z przelącznikiem dla przelącznika ręcznego	Tak

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 10 mm <sup>2</sup>

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania	1,20 - 1,20 Nm
-----------------------------	----------------