



SR101

Transformador de intensidade 100/5A

Características técnicas

Funções

Classe de precisão

1

Potência

Potência

2,50 VA

Potência total dissipada em IN

0 W

Dimensões

Diâmetro da abertura

21 mm

Altura

65 mm

Largura

56 mm

Profundidade

44 mm

Altura da abertura

21 mm

Largura da abertura

21 mm

Conectividade

Tipo de ligações

Terminal de parafuso

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-25 - 50 °C

Temperatura de armazenamento/transporte

-40 - 80 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível

1.5 - 4 mm²

Secção transversal de condutor rígido

2.5 - 6 mm²

índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário

120 A

Intensidade máx. de secundário

5 A

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim