



ESC325S

### Contactor silencioso 25A, 3NA, 230V 2M

#### Características técnicas

##### Ligações

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo de contactos | 3NA |
|-------------------|-----|

##### Intensidade de corrente

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Corrente nominal                        | 25 A  |
| Classificação de corrente aceitável AC3 | 8,5 A |

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 2 |
|-------------------|---|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

##### Tensão

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 4000 V      |
| Tensão nominal de isolamento Ui               | 440 V       |
| Tensão nominal de funcionamento Ue            | 400 - 400 V |
| Tensão de comando AC                          | 230 - 230 V |
| Tensão de comando DC                          | 0 - 0 V     |

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 50 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Categoria de utilização | AC-7a/AC-7b |
|-------------------------|-------------|

##### Condições de utilização

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Temperatura de armazenamento/transporte | -40 - 80 °C |
|-----------------------------------------|-------------|

##### Endurância

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| N.º de manobras mecânicas           | 100000 |
| N.º de manobras elétricas em ciclos | 30000  |

##### Potência

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Potência total dissipada em IN | 7,50 W  |
| Consumo à chamada              | 3,20 VA |

##### Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 83 mm    |
| Largura      | 35,75 mm |
| Profundidade | 60 mm    |

##### Ligações

|                     |   |
|---------------------|---|
| Número de contactos | 3 |
|---------------------|---|

##### Equipamento

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Número de contactos NA | 3   |
| Número de contactos NF | 0   |
| Com comando manual     | Não |

##### Ligações

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Secção transversal de condutor flexível | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Secção transversal de condutor rígido   | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |

##### Instalação / montagem

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Binário de aperto nominal | 1,20 - 1,20 Nm |
|---------------------------|----------------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|