



2919



### Relè per il comando di due motori per montaggio su guida comando tapparelle

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Corrente

Assorbimento di corrente durante il funzionamento	10 mA
---	-------

Corrente nominale	4 A
-------------------	-----

##### Serie

Serie	71 x 45 mm
-------	------------

Altezza d'installazione da guida DIN	39 mm
--------------------------------------	-------

##### Numero di moduli

Numero di moduli	2,50
------------------	------

##### Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----