




2909

Variador rotativo (R, LED)

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiais

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Dimensões

Eixo de diâmetro	4 mm
Profundidade da montagem	31 mm
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	50 mm

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Potência

Potência absorvida em standby	0,20 W
-------------------------------	--------

Iluminação

Lâmpada LED regulável de 230 V.	3 - 40 W
---------------------------------	----------

Texto

Princípio de regulação da intensidade luminosa	Corte de início de fase
Fusível	À prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível)
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Operação e controlo	Sem interface Bluetooth

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim