



LFS3003009016

Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 30x30 verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	30 mm
Breite	32 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	720 - 720 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	3
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

