



HBB161H

**Chráničový modul pro x250, 4-pól, 160A; 0,3 - 6 A**

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Jmenovitý proud                              | 160 A   |
| Jmenovitý reziduální provozní proud $I_{dn}$ | 30 mA   |
|                                              | 100 mA  |
|                                              | 300 mA  |
|                                              | 1000 mA |
|                                              | 3000 mA |
|                                              | 6000 mA |

#### Architektura

|            |   |
|------------|---|
| Počet pólů | 4 |
|------------|---|

#### Bezpečnost

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Typ diferenciální ochrany | A HI |
|---------------------------|------|

#### Napětí

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Jmenovité izolační napětí                   | 500 V  |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí $U_{imp}$ | 6000 V |

#### Připojení

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče       | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|