



HXA015H

**Bobina di minima tensione 380-450V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, P630**

**Caratteristiche tecniche**

**Potenza**

Assorbimento potenza di spunto 2,30 VA

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

**Condizioni di impiego**

Tensione di comando AC 380 - 450 V

Tensione di comando DC 0 - 0 V

**Funzioni**

Ritardato No