




2973

Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichtsteuerung

Technische Eigenschaften

Spannung	
Betriebsspannung	230 - 230 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Werkstoff	
Werkstoff	Metall Kunststoff

Abmessungen	
Achsdurchmesser	4 mm
Einbautiefe	24 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	43 mm

Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf

Beleuchtung	
Dimmbare 230 V LED Lampe	3 - 60 W

Texte	
Dimmprinzip	Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Spannung	Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Bedienung & Steuerung	Keine Bluetooth-Schnittstelle

Ausstattung	
Nebenstelleneingang	Nein

Nachhaltigkeit	
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja