



WL1560

ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Bijelo

RAL kod 9016

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 47 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze quickconnect

Vrsta montaže Montaža kralama
Vijčani spoj

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa signalnom lampom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Poklopac sa šarkama se vraća

Kapacitet

Broj modula 0

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK02

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

Pogodno za

Hager lumina

Održivost

Usklađeno sa RoHS

Da