



WNC174



Toma Schuko, doble, vertical, gris

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7011
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	147 mm
Anchura	76 mm
Profundidad	65 mm
Número de unidades	2
Profundidad de montaje cajas de empotrar	0 mm
Profundidad del montaje	0 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo
Sección máxima del conductor	1,0 - 2,5 mm ²
Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable	1,0 - 2,5 mm ²

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
Posición de montaje/conexión	Vertical

Conectividad

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	Sí
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
Preequipado con	2 tomas de corriente

Tapa, puerta

Tipo de tapa	Tapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final
--------------	--

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP55

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Texto

Tapa	Cubierta total
Cableado	Inserta cableado
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Etiqueta	Sin etiquetado

Características técnicas

cubyko	
--------	--

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí