



SVS122B



LED Leuchtmelder, rot, 230VAC, QC Schienen Durchlass

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	17,50 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	62 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²
Fassung Typ	Fix

Beleuchtung

Art der Lampe	LED
---------------	-----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Konnektivität

Anschlussart	quickconnect
--------------	--------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,80 W
Leistung pro Ladepunkte	0 kW

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
Isolationsspannung U _i	250 V
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Werkstoff

Farbe	Rot
-------	-----

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

