




EE181



Horloge astronomique prog. hebdo 2 canaux + clé

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
---	--------

Éclairage

P. max. avec tubes fluo duo comp. Série	1000 W
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	400 VA

Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	2

Équipement

Précision de marche par jour	1.5 s
Avec un programme à impulsions	Non
Nombre de canaux	2

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

Réglages

Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - +55 °C
------------------------	--------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fonction	Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	3.50 mm
Profondeur	64 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---