



EE180

IP20



Programador astronómico 1 canal

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halógeno 230V 2300 W

Iluminação

Carga máx. da série de lâmpadas fluorescentes 1000 W

Carga máxima lâmpada fluorescente compensada em paralelo 400 VA

Funções

Reserva de marcha em anos 5 anos

Com sincronização de rede Não

Com sincronização de quartzo Sim

Número de canais em operação 1

Equipamento

Precisão diária 1,5 s

Com programa de impulsos Não

Número de canais 1

Ligações

Tipo de contactos 1x comutador

Modo de configuração

Programa diário Sim

Programa semanal Sim

Programa anual Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - +55 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 1 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 1.5 - 10 mm²

Textos

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Função Keylock por meio de bloqueio com chave

Dimensões

Altura 85 mm

Largura 65 mm

Profundidade 65 mm

Principais atributos elétricos

Intervalo mínimo entre 2 comandos temporizados 1 min

Capacidade

Número de módulos 2