



EE180

IP20



Zegar cyfrowy astronomiczny 56 kroków programowych 230V 1P 16A

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

Oświetlenie

Max. obciążenie lampy fluorescencyjnej w serii 1000 W

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 400 VA

Funkcje

Rezerwa mocy w latach 5 y

Z synchronizacją sieci Nie

Z synchronizacją kwarcową Tak

Liczba kanałów funkcyjnych 1

Sprzęt

Dokładność na dzień 1,5 s

Z programem impulsowym Nie

Liczba kanałów 1

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1x zmienny

Ustawienia

Program dzienny Tak

Program tygodniowy Tak

Program roczny Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - +55 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 6 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 10 mm²

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Funkcja Blokada za pomocą klucza blokującego

Wymiary

Wysokość 85 mm

Szerokość 65 mm

Głębokość 65 mm

Pojemność

Liczba modułów 2

Główne atrybuty elektryczne

Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania 1 min