



FP54SN2

### Armario Univers metálico, IP44, clase II, 800x1050x205 mm

#### Características técnicas

##### Dimensiones

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Altura                     | 800 mm  |
| Anchura                    | 1050 mm |
| Profundidad                | 205 mm  |
| Grosor de la pared lateral | 1 mm    |

##### Seguridad

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Índice de protección IP   | IP44                    |
| Clase de protección       | Clase de aislamiento II |
| Tipo de cerradura         | Bloqueo de barra        |
| Resistencia al impacto IK | IK09                    |

##### Equipo

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Número de sección en anchura             | 4 |
| Número de aberturas de la placa de brida | 8 |

##### Instalación, montaje

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Montaje en                      | Montaje de superficie |
| Adecuado para uso en exteriores | No                    |

##### Materiales

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Colour      | Blanco puro                |
| Código RAL  | 9010                       |
| Tratamiento | Con revestimiento en polvo |
| Material    | Acero                      |

##### Equipo

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 5 |
|-----------------|---|

##### Cubierta, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario       | 2  |
| Número de bloqueos                 | 1  |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

##### Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 250 A |
|----------------------------|-------|

##### Sostenibilidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|