
Fiche technique du produit
TRM690G



TRM690G

Module 1 sortie éclairage toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX Radio

Caractéristiques techniques

Réglages	
Modes de configuration supportés	ETS easy quicklink
Connectivité	
Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2
Avec système de bus EIB/KNX	Non
Avec système bus radio-KNX	Oui
Dimensions	
Dimensions	18 x 40 mm
Hauteur	18 mm
Largeur	40 mm
Profondeur	18 mm
Profondeur de montage	40 mm
Courant électrique	
Courant assigné nominal	0,85 A
Matière	
Couleur	Gris clair
Equipement	
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Oui
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30 - 868,30 MHz
Puissance	
Puissance de sortie	200 W
Tension	
Tension de service	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	230 V AC
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	-15 - 45 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm^2
Section de raccordement en câble souple	0.5 - 1.5 mm^2
Textes	
Fonction	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Mode d'installation	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis