



VB318TE

### Caja de superficie vega serie VB, 3 filasx18M, con puerta transparente

#### Características técnicas

##### Instalación, montaje

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Montaje en | Montaje en superficie |
|------------|-----------------------|

##### Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 125 A |
|----------------------------|-------|

##### Equipo

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Número de perfiles DIN            | 3  |
| Número de filas                   | 3  |
| Con cierre                        | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |

##### Capacidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 54 |
|-------------------|----|

##### Dimensiones

|             |        |
|-------------|--------|
| Altura      | 625 mm |
| Anchura     | 400 mm |
| Profundidad | 146 mm |

##### Tapa, puerta

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de puertas de armario | 1 |
| Número de bloqueos           | 1 |

##### Dimensiones

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Número de unidades en ancho | 18 |
|-----------------------------|----|

##### Tapa, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | Sí |
|------------------------------------|----|

##### Materiales

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Material   | Poliestireno (PS) |
| Código RAL | 9010              |
| Colour     | Blanco            |

##### Equipo

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tiene bloque de bornes de conexión a tierra | Sí |
| Tiene placa de montaje                      | No |

##### Seguridad

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento II         |
| Resistencia al impacto IK           | IK07                            |
| Clase de protección de entrada (IP) | IP40                            |
| Tipo de cerradura                   | Cierre a presión<br>Sin bloqueo |
| Ensayo del hilo incandescente       | 650 °C                          |

##### Sostenibilidad

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|