



HW2M408FB

Disjoncteur Ouvert HW2 55kA 800A 4P Fixe pour TU sentinel

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                                          | 800 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2     | 55 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2 | 55 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2 | 55 kA |

Endurance

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 8000  |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 25000 |

Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC      |

Valeur de résistance

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Résistance interne | 9 $\mu\Omega$ |
|--------------------|---------------|

Architecture

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nombre de pôles | 4            |
| Type de boîtier | Montage fixe |

Déclenchements

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temps de réponse à la fermeture | 50 ms |
|---------------------------------|-------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |