




936562501

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte 10 AX (100W LED (SBL))

Tensão

Tensão nominal 250 V

Materiais

Cor Castanho

8017

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com peça central

Conetividade

Tipo de montagem Instalação de embutir
Montagem por parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Dimensões 55.50 x 55.50 mm

Profundidade da montagem 10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 13 mm

Corrente elétrica

Corrente nominal IN 10 A

Texto

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)

Arquitetura

Tipo de orgão de comando Tecla simples

Sustentabilidade

Sem halogéneos Sim

Em conformidade com a diretiva RoHS Sim