



G4302ANTH

Ecoline kanaalcontactdoos master/slave, Wago, C-profiel, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	50 mm
Diepte	55 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	C-profiel
---------------	-----------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Modulair Klemverbinding
---------------	----------------------------

Toebehoren

Uitgerust met	2x contactdozen
---------------	-----------------

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Afbeeldingen | tekeningen

