



LVDR1260CPX

Lištový pojišťkový odpínač dvojitý NH3 3x1250A, rozteč přípojníc 185mm, 2xM12

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1260 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc	80 kA
Podmíněný návrhový zkratový proud při Ue=400V podle IEC 61439-1 3.8.10.4	80 kA
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B / 400V	1260 A
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B / 500V	1260 A
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B / 690V	1260 A
Návrhový proud při Ue=400V podle AC IEC 61439-1 5.3.2	1260 A
Návrhový proud při Ue=690V podle AC IEC 61439-1 5.3.2	1260 A
Návrhový proud při Ue=800V podle AC IEC 61439-1 5.3.2	400 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A
	200 A
	224 A
	250 A
	315 A
	355 A
	400 A
	500 A
	630 A

Pojistka

Velikost pojistky	NH3
-------------------	-----

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění šrouby

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Šroubová svorka
------------------------	-----------------

Architektura

Počet pólů	3
Počet přepínatelných pólů	3

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	32 - 32 Nm
Utahovací moment pro montáž na přípojnici	32 - 32 Nm

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	100
Mechanická životnost v cyklech	500

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP2X
-----------------	------

Trvanlivost

Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4	600
---	-----

Elektrický proud

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947	25 kA
--	-------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	12 kV
Provozní napětí AC	690 - 690 V

Rozměry

Rozměry	741 x 200 mm
Vzdálenost přípojníc	185 mm
Výška	741 mm
Hloubka	190 mm

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	222 W
Ztrátový výkon pojistkové vložky instalované v přístroji	48 W
Ztráta výkonu při plném zatížení	255 W

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Elektrická ochrana

S indikátorem poruchy	Ne
-----------------------	----

Funkce

Dvojitě přerušení	Ano
-------------------	-----

Materiál

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	0 %
--	-----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

