



EE181

IP20



Zegar cyfrowy astronomiczny 56 kroków programowych 230V 2P 16A

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V
--	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa	2300 W
---------------------------------	--------

Oświetlenie

Max. obciążenie lampy fluorescencyjnej w serii	1000 W
--	--------

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)	400 VA
--	--------

Funkcje

Rezerwa mocy w latach	5 y
-----------------------	-----

Z synchronizacją sieci	Nie
------------------------	-----

Z synchronizacją kwarcową	Tak
---------------------------	-----

Liczba kanałów funkcyjnych	2
----------------------------	---

Sprzęt

Dokładność na dzień	1,5 s
---------------------	-------

Z programem impulsowym	Nie
------------------------	-----

Liczba kanałów	2
----------------	---

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	1x zmienny
--------------	------------

Ustawienia

Program dzienny	Tak
-----------------	-----

Program tygodniowy	Tak
--------------------	-----

Program roczny	Nie
----------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - +55 °C
-------------------------	--------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 6 mm ²
---	-------------------------

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm ²
--	--------------------------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Funkcja	Blokada za pomocą klucza blokującego
---------	--------------------------------------

Wymiary

Wysokość	85 mm
----------	-------

Szerokość	3,50 mm
-----------	---------

Głębokość	64 mm
-----------	-------

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Główne atrybuty elektryczne

Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania	1 min
--	-------