



SRT04005B

Klapp-Stromwandler SC2 400/5A 2,2VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genaugigkeitsklasse

1

Leistung

Leistung

2.20 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

5.67 W

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

28 mm

Höhe

71.70 mm

Breite

44.50 mm

Tiefe

61.30 mm

Höhe der Öffnung

15 mm

Breite der Öffnung

28.50 mm

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-20 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 70 °C

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

400 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene
Montageplatte