



HBT160L

**Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar, alarm**

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nominale stroom            | 160 A                                                      |
| Nominale aardlekstroom Idn | 30 mA<br>100 mA<br>300 mA<br>1000 mA<br>3000 mA<br>6000 mA |

##### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 4 |
|--------------|---|

##### Veiligheid

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Type aardlekbeveiliging | A |
|-------------------------|---|

##### Spanning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui    | 500 V  |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 6000 V |

##### Aansluiting

|                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders       | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|