



FWB53K1

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	10
Кількість рядів щита	5
Кількість секцій по ширині	3

Ємність

Кількість модулів	120
-------------------	-----

Розміри

Висота	800 mm
Ширина	800 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	800 mm
Вбудована ширина	800,00 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
-----------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	36
------------------------------	----

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	12
---------------------------	----

Матеріали

Код RAL	9010
---------	------

Безпека

Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP31

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----