



EPS410B



## Elektroniskt Imp.relä

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Märkström                         | 16 A   |
| Stand-by förbrukning              | 100 mA |
| Acceptabel märkdraftström vid AC1 | 16 A   |

#### Kapacitet

|               |   |
|---------------|---|
| Antal moduler | 1 |
|---------------|---|

#### Anslutning

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Anslutningstyp       | 1NO                       |
| Area flexibel ledare | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Area solid ledare    | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Antal anslutningar   | 1                         |

#### Spänning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Styrspänning AC      | 230 - 230 V |
| Styrspänning DC      | 0 - 0 V     |
| Styrspänning 1       | 230 - 230 V |
| Märkdraftspänning Ue | 230 - 230 V |

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Användningsförhållanden

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur                | -20 - 60 °C |
| Förvarings-/transporttemperatur | -10 - 50 °C |

#### Anslutning

|                |              |
|----------------|--------------|
| Anslutningstyp | quickconnect |
|----------------|--------------|

#### Ström

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 1,20 W |
| Absorberad startström                      | 5 VA   |

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 85 mm |
| Bredd | 18 mm |
| Djup  | 64 mm |

#### Belysning

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Max. lysrörsbelastning                       | 1200 VA |
| Max. lysrörsbelastning, parallellkompenserad | 300 VA  |

#### Utrustning

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Antal slutande kontakter | 1 |
| Antal NC-kontakter       | 0 |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|

Illustrationer | teckningar

