



LNH0160T

Fusível de facas NH0 gG 160A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva	gG
-------	----

Fusível

Dimensão do fusível	NH0
---------------------	-----

Características do fusível	gG
----------------------------	----

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
-------------------------------	------------------

Tensão nominal de funcionamento Ue	500 - 500 V
------------------------------------	-------------

Tensão nominal de 50 Hz AC	500 - 500 V
----------------------------	-------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
---	--------

Potência

Potência total dissipada em IN	9,40 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	125 mm
--------	--------

Largura	30 mm
---------	-------

Profundidade	61 mm
--------------	-------