



HW4W432DS

Interrupteur Ouvert HW4 3200A 4P Débrochable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|---|--------|
| Courant assigné nominal | 3200 A |
| Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC 60947-3 | 85 kA |
| Courant de courte durée admissible Icw t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC 60947-3 | 85 kA |

Architecture

| | |
|-----------------|-------------|
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de boîtier | Débrochable |

Tension

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement | 1000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |