



FL266B

orion+ Obudowa poliestr 650x400x200mm, IP66, BOX-struct., d.transp.

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Wysokość                | 650 mm |
| Szerokość               | 400 mm |
| Głębokość               | 200 mm |
| Grubość ścianki bocznej | 3 mm   |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP66                               |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II                  |
| Typ blokowania                     | 3-stronne 7 mm<br>Blokada na klucz |
| Odporność na uderzenie IK          | IK08                               |

##### Sprzęt

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 0 |
|---------------------------------|---|

##### Instalacja, montaż

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Tak                   |

##### Materiały

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Kolor    | Jasnoszary                  |
| Kod RAL  | 7035                        |
| Obróbka  | Stan surowy                 |
| Materiał | Poliester wzmocniony szkłem |

##### Sprzęt

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba rzędów | 4 |
|---------------|---|

##### Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 2   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Tak |

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

##### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|