



WXF001

gallery 2M Inversor de grupo

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem	Placa intermédia
---------------------	------------------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de clique Sem parafusos
------------------	-------------------------------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	45 x 45 mm
Profundidade da montagem	40 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP21
Resistência ao impactos IK	IK05

Corrente elétrica

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Conexão

Tipo de contactos	2 vias
-------------------	--------

Texto

Iluminação	Para iluminação com módulo LED
Modo de comutação	Inversor

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim