



FW512WT

Installationsvert. AP, FW2, IP40, Schutzklasse I, mit Tür und Messingkl., 5x12 PLE

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	125 A
--------------------	-------

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutraleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	72
---------------	----

Abmessungen

Höhe	941 mm
Breite	355 mm
Tiefe	150 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	1
---------------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel Ohne Schloss