



GS20009011

**tehalit.WA Gniazdo SCHUKO 2-krotne WAGO C-profil czarny**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
|---------------------|-------------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Materiały**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | Czarny        |
| Kod RAL                 | 9011          |
| Wykończenie powierzchni | Mat           |
| Materiał                | Poliamid (PA) |
| Obróbka                 | Stan surowy   |

**Wymiary**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wysokość         | 50 mm  |
| Szerokość        | 120 mm |
| Głębokość        | 61 mm  |
| Liczba jednostek | 2      |

**Rodzaj połączenia**

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Typ złącza/wtyku                                    | Wago Winsta               |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Instalacja, montaż**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Sposób montażu | Profil typu C kanału ściennego |
|----------------|--------------------------------|

**Łączność**

|                |          |
|----------------|----------|
| Rodzaj montażu | Modułowy |
|----------------|----------|

**Sprzęt**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

**Akcesoria**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Posiada pole opisowe  | Nie                |
| Wstępnie wyposażony w | 2x gniazda wtykowe |

**Pokrywa, drzwi**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Typ pokrywy | Bez pokrywy |
|-------------|-------------|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

**Funkcje**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Dodatkowe informacje

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Nadruk  | Bez nadruku                                              |
| Ochrona | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |

#### Odpowiednie do

BRx - Urządzenia Hager CEE

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

#### Ilustracje | Rysunki

