




260209



**Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
| Type de port USB           | A           |

**Dimensions**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur de montage                | 32 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 34 mm |

**Équipement**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sorties | 2 |
|-------------------|---|

**Accessoires**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Avec fusible miniature             | No |
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |

**Matières**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Couleur                | Blanc polaire |
| Code RAL               | 9010          |
| Finition de la surface | Mat           |

**Puissance**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Puissance de sortie         | 15 W   |
| Puissance absorbée (veille) | 0,15 W |

**Tension**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tension d'entrée  | 230 - 230 V |
| Tension de sortie | 5 - 5 V     |

**Courant électrique**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Courant assigné nominal | 0,20 A  |
| Courant de sortie       | 3000 mA |

**Textes**

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Connecteurs / Douilles | Avec 2 prises USB type A                                                    |
| Fusible                | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |
| Type de raccordement   | Avec bornes à vis                                                           |
| Protection             | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels                   |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |