



SPA801

SPD T1+T2 4P sieć TN-S/TT Iimp=100kA Up≤1,5kV styk

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (I_{max}) L-N (PEN)/N-PE 50 kA

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci TN-S
TT

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Prąd elektryczny

Prąd impulsowy pioruna I_{imp} (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 25 kA
100 kA

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji Tak

Pojemność

Liczba modułów 8

Napięcie

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1 1,50 kV
Ciągłe napięcie robocze U_C zgodnie z IEC 61643-1 350 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 400 V
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11 1,5 kV

Architektura

Liczba biegunów 4

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 80 °C

Wymiary

Wysokość 95,20 mm
Szerokość 142,40 mm
Głębokość 67 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną Tak

Normy

Klasa wymagań IEC 61643 T1
T2
T3

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania 4,50 - 4,50 Nm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych 2,5 - 35,0 mm²
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych 2,5 - 35,0 mm²
Przekrój poprzeczny styku sygnałowego 0,14 - 1,5 mm²

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak