



SPA801

Kombiöverspänningsskydd Typ 1 + Typ 2 4-poligt, TNS, 25kA. Med signalkontakt

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Max. urladdningsström (Imax) L-N(PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S TT
------------	------------

Elektrisk ström

Läckströmsfri	Ja
Max. överströmsskydd , parallell anslutning (säkring)	315 A

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Elektrisk ström

Blixtpulsström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA 100 kA
--	-----------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Ja
------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	8
---------------	---

Spänning

Spänningsskyddsnivå Up enligt IEC 61643-1	1,50 kV
Kontinuerlig driftspänning Uc enligt IEC 61643-1	350 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V
Spänningsnivå Up L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	95,20 mm
Bredd	142,40 mm
Djup	67 mm

Kontroller och indikatorer

Med indikeringslampa	Ja
----------------------	----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T1 T2 T3
---------------------	----------------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	4,50 - 4,50 Nm
-----------------------------	----------------

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	2,5 - 35,0 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	2,5 - 35,0 mm ²
Anslutningsarea signalkontakt	0,14 - 1,5 mm ²

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse

Ja