



SPA801

Розрядник (ПЗІП) T1+T2 4P U_c 350V 25kA 1,5kV TNS/TT +дод.контакт

Технічні характеристики

Електричний струм

Максимальний розряд (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
--	-------

Конфігурація мережі

Тип мережі	TN-S TT
------------	------------

Електричний струм

Імпульсний струм блискавки I _{imp} (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA 100 kA
---	-----------------

Ємність

Кількість модулів	8
-------------------	---

Напруга

Рівень захисту від напруги U _p згідно з IEC 61643-1	1,50 kV
Безперервна робоча напруга U _c згідно з IEC 61643-1	350 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
Рівень напруги U _p L-N/PEN згідно з IEC 61643-11	1,5 kV

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Умови використання

Робоча температура	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Розміри

Висота	95,20 mm
Ширина	142,40 mm
Глибина	67 mm

Стандарти

Клас вимог IEC 61643	T1 T2 T3
----------------------	----------------

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	4,50 - 4,50 Nm
--------------------------------	----------------

Під'єднання

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	2,5 - 35,0 mm ²
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	2,5 - 35,0 mm ²
Сигнальний контакт поперечного перерізу	0,14 - 1,5 mm ²

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----