Karta katalogowa
EPN052

EPN052

Moduł wielostopniowego sterowania centralnego do prz. bistabilnych 24-230VAC

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1 A

Pojemność

Liczba modułów	0,50

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm²

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,10 W

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	8,90 mm
Głębokość	58 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki