



EPN051

Auxiliar 1NA/NF 1/2M

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	2 A
------------------	-----

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	250 V
---------------------------------	-------

Capacidade

Número de módulos	0,50
-------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1,5 - 10 mm ²
Tipo de contactos	1NF+1NA

Potência

Potência total dissipada em IN	0,10 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	83 mm
Largura	8,75 mm
Profundidade	58 mm

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

