Karta katalogowa
EU100



EU100

Przekaźnik kontroli napięcia 1-fazowy

Właściwości techniczne

Pojemność	
Liczba modułów	2
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-20 - 55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 70 °C
Rodzaj połączenia	
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm²
Wymiary	
Wysokość	85 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	60 mm
Zasilanie	
Napięcie zasilania	3N, 400/230 V
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30
Moc	
Moc	5 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	4 W
Łączność	
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Prąd elektryczny	
Dopuszczalny prąd znamionowy AC1	8 A
Ustawienia	
Czas opóźnienia wyłączenia	200 s
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Szyna DIN
Zrównoważony rozwój	
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak