



HW2W320DS

## Lastfrånskiljare HW2 2000A 3P utdragbar

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	2000 A
Märkkortidsström I <sub>cw</sub> t=1 S 220-240 V AC enligt IEC 60947-3	66 kA
Märkkortidsström I <sub>cw</sub> t=1 S 380-415 V AC enligt IEC 60947-3	66 kA

#### Arkitektur

Antal poler	3
Enhetens konstruktionstyp	Utdragbar

#### Spänning

Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning U <sub>imp</sub>	12000 V

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja