



LT050U

Knivsäkringshållare NH00, 3x160A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

| | |
|------------------------------|-------|
| Märkström | 160 A |
| Märkström för säkringsinsats | 2 A |
| | 4 A |
| | 6 A |
| | 10 A |
| | 16 A |
| | 20 A |
| | 25 A |
| | 32 A |
| | 35 A |
| | 40 A |
| | 50 A |
| | 63 A |
| | 80 A |
| | 100 A |
| | 125 A |
| | 160 A |

Säkring

| | |
|-----------------|------|
| Säkringsstorlek | NH00 |
|-----------------|------|

Arkitektur

| | |
|-------------|---|
| Antal poler | 3 |
|-------------|---|

Anslutning

| | |
|-----------------------|------------|
| Anslutningstyp utgång | Korgklämma |
| Anslutningstyp ingång | Korgklämma |

Installation, montering

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Nominellt åtdragningsmoment | 8 - 8 Nm |
| Montering | Monteringsplatta |
| Vertikal montering möjlig | Ja |

Ström

| | |
|--|-----|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 9 W |
|--|-----|

Spänning

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Nominell isolationsspänning U_i | 1000 V |
|-----------------------------------|--------|

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |